

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Libre de halógenos



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

Universal

Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

SILVYN® MPC-M

Características de producto

Protección frente al polvo
Protección frente a la humedad
Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica
Cuello hexagonal con conexión integrada al tubo

Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV Gris, RAL 7001
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP65: para tubos formados helicoidalmente IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® MPC-M

Referencia	Tamaño métrico	Abertura mm	Compatible con SILVYN® SI	Compatible con SILVYN® SP/SP-PU	Compatible con SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® MPC-M negro						
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63	1
SILVYN® MPC-M gris						
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63	1

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16