

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Libre de halógenos



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

Universal

Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

SILVYN® MPC

Características de producto

Protección frente al polvo

Protección frente a la humedad

Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Norm references / Approvals

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Cuello hexagonal con conexión integrada al tubo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

Colores disponibles:

Negro (RAL 9005), resistente a UV
Gris, RAL 7001

Material:

PA66
Libre de halógenos

Grado de protección::

IP65: para tubos formados helicoidalmente
IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® MPC

Referencia	Tamaño PG	Abertura mm	Compatible con SILVYN® SI	Compatible con SILVYN® SP/SP-PU	Compatible con SILVYN®EL/ELU/ ELO/ELT/ELR	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® MPC negro						
55502470	9	9	11 x 14	-	12	10
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502474	21	19	-	22 x 27	25	10
55502476	29	24,5	-	-	30	10
55502495	29	24,5	-	-	32	10
55502477	36	33	-	-	40	2
55502478	42	39	-	-	50	2
55502479	48	48	-	-	63	1
SILVYN® MPC gris						
55502496	9	9	11 x 14	-	12	10
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502452	21	19	-	22 x 27	25	10
55502453	29	24,5	-	-	30	10
55502454	29	24,5	-	-	32	10
55502455	36	33	-	-	40	2
55502456	42	39	-	-	50	2
55502457	48	48	-	-	63	1