

SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión

Info

Agrupación de cables sencilla y rápida



Alcance de sujeción amplio



Ligero



Fiabilidad



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV

Beneficios

Puede cortarse sin herramienta de corte térmico
Corte a longitud sin desgastar el extremo del conducto
Protección contra abrasión
Agrupación de cables sencilla y rápida
Protección frente al polvo

Ámbito de uso

Protección ligera para cables
Aislamiento adicional
Agrupación y guiado de cables
Baja protección contra roedores

Características de producto

Resistente a la abrasión
Flexible
Se puede cortar en frío

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® BRAID PA6

Composición de producto

Poliamida 6.6, libre de halógenos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo trenzado
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class-Description: tubo trenzado
Bajo demanda:	Contenedores de rollos Más dimensiones disponibles
Aviso:	Libre de halógenos y cadmio Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	Poliamida 6.6, libre de halógenos
Rango de temperaturas:	desde -55 °C hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® BRAID PA6

Referencia	Tamaño nominal	Rango de alcance en mm	Color	Und. de embalaje en m
SILVYN® BRAID PA6				
61721260	6	4 - 10	Negro	20
61721261	12	10 - 14	Negro	15
61721262	16	14 - 24	Negro	15
61721263	20	18 - 26	Negro	10
61721264	30	26 - 34	Negro	10
61721265	40	32.0 - 42.0	Negro	5
SILVYN®BRAID PA6 - Producto en bobina				
61721266	6	4.0 - 10.0	Negro	750
61721267	12	10.0 - 14.0	Negro	500
61721268	16	14.0 - 24.0	Negro	400
61721269	20	18.0 - 26.0	Negro	250
61721258	30	26.0 - 34.0	Negro	250
61721259	40	32.0 - 42.0	Negro	250

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16