

SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable libre de halógenos

Info

Libre de halógenos



Libre de halógenos



Resistencia mecánica



Robusto



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

De combustión lenta y autoextinguible, según UL94 V0
protección contra líquidos

Alta resistencia al aplastamiento

Apto para uso a la intemperie y enterrado directo

Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

Instalaciones públicas

Construcción de maquinaria

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCCH-2

En situaciones en que haya líquidos alrededor
Aplicaciones con tensión mecánica
Apto para exteriores

Características de producto

Libre de halógenos
Baja densidad de humos
Baja toxicidad

Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
cubierta exterior de poliamida

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Normas de referencia / Aprobaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	Conducto interior: acero galvanizado Recubrimiento exterior: poliamida, libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Rango de temperaturas:	de -25 °C a +90 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® LCCH-2

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® LCCH-2				
61804793	12	10.2 x 14	40	25
61804794	16	13 x 17	45	25
61804795	20	16.9 x 21.5	50	25
61804796	25	21.1 x 26	60	25
61804797	32	28.1 x 34	90	25
61804798	40	37.6 x 44.5	120	10
61804799	50	48.4 x 55	130	10
61804788	63	57,5 x 64,5	160	10
61804789	75	70 x 79	190	10