

SILVYN® COMPACT M

Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños

SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

Info

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.



Resistencia mecánica



Ligero



Ahorro de espacio



Robusto



Resistente a temperaturas

Beneficios

Ahorro de espacio en la instalación
Soporta grandes fuerzas mecánicas
Gran resistencia a la tracción
Resistente a la corrosión

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Construcción de maquinaria
Uso en aplicaciones ferroviarias

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT M

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica
Cuello hexagonal
Terminación interior de tubo
Cabeza enroscable

Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Normas de referencia / Aprobaciones:	UL 514B
Bajo demanda:	Disponible en acero inoxidable
Material:	Cuerpo: latón niquelado Anillo de sellado: poliamida Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 66 IP 67
Rango de temperaturas:	desde -45 °C hasta +105 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® COMPACT M

Referencia	Tamaño métrico	Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Compatible con SILVYN® HIPROJACKET	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® COMPACT M				
61803846	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803804	32 x 1,5	1"	25	5
61803805	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803806	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803807	63 x 1,5	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 45° M				
61803848	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803854	32 x 1,5	1"	25	5
SILVYN® COMPACT 90° M				
61803808	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803812	32 x 1,5	1"	25	5
61803813	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803814	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803815	63 x 1,5	2"	51	2

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16