

## SILVYN® COMPACT PG

Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños

SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

### Info

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.



Resistencia mecánica



Ligero



Ahorro de espacio



Robusto



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Ahorro de espacio en la instalación  
Soporta grandes fuerzas mecánicas  
Gran resistencia a la tracción  
Resistente a la corrosión

### Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:  
Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX  
Construcción de maquinaria  
Uso en aplicaciones ferroviarias

Última actualización (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® COMPACT PG

### Composición de producto

Tuerca de conexión PG  
Cuello hexagonal  
Terminación interior de tubo  
Cabeza enroscable

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Norm references / Approvals:	UL 514B
Material:	Cuerpo: latón niquelado Anillo de sellado: poliamida Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 67
Rango de temperaturas:	desde -45 °C hasta +105 °C

### Nota

\* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® COMPACT PG**

Referencia	Tamaño PG	Apto para SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Compatible con SILVYN® HIPROJACKET	Unidad / unid. embalaje
<b>SILVYN® COMPACT PG</b>				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13,5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	2
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
<b>SILVYN® COMPACT 90° PG</b>				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13,5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	2
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2

Última actualización (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16