

## SILVYN® FCE-LFH

Tubo metálico entrelazado con camisa de pared delgada de poliolefina

SILVYN® FCE-LFH, es un tubo metálico con perfil entrelazado y camisa de poliolefina con nivel bajo de riesgo de incendio

### Info

Hazard Level: HL 3



Carril



Apto para uso en exteriores



No propagador de la llama



Libre de halógenos



Ahorro de espacio



Fiabilidad



Resistente a radiación UV



Impermeable



### Beneficios

El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que

Última actualización (12.03.2020)

©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FCE-LFH

pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior  
Impermeable

### Ámbito de uso

Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado

También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

### Características de producto

Resistente a radiación UV

Libre de halógenos y no propagador de la llama

Mayor resistencia mecánica y química

### Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado

Cubierta exterior: libre de halógenos, compuesto de poliolefina termoplástica

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Certificaciones:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	Metal con cubierta de poliolefina
Rango de temperaturas:	desde -25 °C hasta +80 °C Puntualmente hasta +100 °C

### Nota

\* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® FCE-LFH**

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
61814717	12	10.0 x 14.0	50	25
61814718	16	13.0 x 17.0	60	25
61814719	20	17.0 x 21.5	80	25
61814720	25	21.2 x 26.0	100	25
61814721	32	28.1 x 34.0	125	25
61814722	40	37.7 x 45.0	160	10
61814723	50	48.4 x 56.0	190	10

Última actualización (12.03.2020)

©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16