

SILVYN® FCE-M

Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños

Info

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.



Beneficios

- Gran estabilidad mecánica
- Gran resistencia a la tracción
- Ahorro de espacio en la instalación
- Resistente a la corrosión

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Composición de producto

- Tuerca de conexión métrica
- Cuello hexagonal
- Terminación interior de tubo
- Cabeza enroscable

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material:

SILVYN® FCE COMPACT
Piezas de metal: latón niquelado
Juntas: NBR
SILVYN® FCE-F, FCE-S
Latón niquelado

Grado de protección::

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

Rango de temperaturas:

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

SILVYN® FCE COMPACT: -45°C a +105°C

SILVYN® FCE-F, FCE-S: -55°C a +260°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® FCE-M

Referencia	Tamaño métrico	Compatible con SILVYN® FG NM	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FCE COMPACT M			
55503624	12 x 1,5	13	10
55503625	16 x 1,5	16	10
55503626	20 x 1,5	16	10
55503627	20 x 1,5	20	10
55503628	25 x 1,5	25	5
61803855	32 x 1,5	32	5
61803856	40 x 1,5	40	2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M			
61803860	16 x 1,5	16	10
61803861	20 x 1,5	16	10
61803862	20 x 1,5	20	10
61803863	25 x 1,5	25	5
61803864	32 x 1,5	32	5
SILVYN® FCE-F M			
55503600	10 x 1,0	10	10
55503601	12 x 1,5	10	10
55503602	12 x 1,5	13	10
55503603	16 x 1,5	13	10
55503604	16 x 1,5	16	10
55503605	20 x 1,5	16	10
55503606	20 x 1,5	20	10
55503607	25 x 1,5	25	5
55503608	32 x 1,5	32	5
55503609	40 x 1,5	40	2
55503610	50 x 1,5	50	2
55503611	63 x 1,5	50	2
SILVYN® FCE-S M			
55503612	10 x 1,0	10	10
55503613	12 x 1,5	10	10
55503614	12 x 1,5	13	10
55503615	16 x 1,5	13	10
55503616	16 x 1,5	16	10
55503617	20 x 1,5	16	10
55503618	20 x 1,5	20	10

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16



SILVYN® FCE-M

Referencia	Tamaño métrico	Compatible con SILVYN® FG NM	Unidad / unid. embalaje
55503619	25 x 1,5	25	5
55503620	32 x 1,5	32	5
55503621	40 x 1,5	40	2
55503622	50 x 1,5	50	2
55503623	63 x 1,5	50	2

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® FCE-M

