


SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

protección contra líquidos

Resistente a la tracción

Alta resistencia al aplastamiento

Flexible

Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Tecnología de automatización

En situaciones en que haya líquidos alrededor

Aplicaciones con tensión mecánica

Normas de referencia / Aprobaciones

VDE

DIN 49012, cumple con el diseño I según DIN EN IEC 61386-23

Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado

Cubierta de PVC

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Colores disponibles:

Gris

Material:

Conducto interior: acero, galvanizado

Cubierta exterior: PVC

Rango de temperaturas:

desde -25 °C hasta +80 °C

Puntualmente hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® AS-P

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® MSK-M	Compatible con SILVYN® US-M	Compatible con SILVYN®US	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® AS-P							
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5	50
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
SILVYN® AS-P 10 M							
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5	10
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10