

SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH, racor de latón niquelado con apantallamiento CEM, descarga de tracción de cable integrada

Info

Racor con la innovadora solución BRUSH
Contacto de la pantalla óptimo de 360°



Alcance de sujeción amplio



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad



Prensaestopas SKINTOP® integrado



Protección frente a señales de interferencia

Beneficios

Última actualización (01.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M BRUSH

Instalación sencilla
Contacto de la pantalla más rápido y fácil
Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
Sellado de cable máximo
Alcance de sujeción amplio

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Ingeniería de planta
Industria pesada
En ambientes EMC críticos

Características de producto

Combinación de SILVYN® y SKINTOP®

Aviso

Accesorios adecuados, consulte la lista de accesorios métricos de SKINTOP®

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material:	Cuerpo: latón niquelado Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR Sellado del tubo : TPE Cepillo EMC : latón
Grado de protección::	Conducto: IP40 con SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU; IP65 con SILVYN®AS-P
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® MSK-M BRUSH

Referencia	Tamaño métrico	Rango de alcance en mm	Abertura mm	Adecuado para conductos de AØ mm	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® MSK-M BRUSH para SILVYN® AS					
55506020	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506021	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506022	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506023	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506024	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M BRUSH para SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506025	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506026	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506027	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506028	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506029	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Última actualización (01.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16