

SILVYN® US-M

SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro de espacio



Robusto



Resistente a temperaturas

Beneficios

Gran resistencia a la tracción
Ahorra espacio
Protección frente a vibraciones
Universal
Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Construcción de maquinaria
Ingeniería de planta

Características de producto

Diseño compacto

Composición de producto

Tuerca de conexión métrica

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M

Cuello hexagonal
Terminación interior de tubo
Elemento de sellado
Cabeza enroscable

Aviso

Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material:	Cuerpo: latón niquelado Anillo de sellado: TPE
Grado de protección::	IP 40 (con SILVYN®AS, EDU-AS y EMC AS-CU) IP 65 (con SILVYN®AS-P)
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® US-M

Referencia	Tamaño métrico	Abertura mm	Tamaño nominal del conducto	Unidad / unid. embalaje
SILVYN®US-M para SILVYN®AS				
55502611	10 x 1,0	6,5	10	50
55502612	12 x 1,5	9	14	50
55502613	16 x 1,5	12,5	17	50
55502614	20 x 1,5	16	21	50
55502615	25 x 1,5	21	27	25
55502616	32 x 1,5	27,5	36	25
55502617	40 x 1,5	35	45	20
55502618	50 x 1,5	45	56	10
55502619	63 x 1,5	45	56	10
SILVYN® US-M para SILVYN® AS-P				
55502621	10 x 1,0	6	10	50
55502622	12 x 1,5	8,5	14	50
55502623	16 x 1,5	11,5	17	50
55502624	20 x 1,5	15,5	21	50
55502625	25 x 1,5	20,5	27	25
55502626	32 x 1,5	27,5	36	25
55502627	40 x 1,5	35	45	20
55502628	50 x 1,5	45	56	10
55502629	63 x 1,5	45	56	10
SILVYN® US-M para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU				
55502631	10 x 1,0	6	10	50
55502642	12 x 1,5	8,5	14	50
55502633	16 x 1,5	11	17	50
55502634	20 x 1,5	15,5	21	50
55502636	25 x 1,5	20,5	27	25
55502646	32 x 1,5	27,5	36	25
55502638	40 x 1,5	35	45	20
55502639	50 x 1,5	45	56	10
55502641	63 x 1,5	45	56	10

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® US-M