

## SILVYN® US

SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66



Máxima protección frente a la vibración



Ahorro de espacio



Robusto



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Gran resistencia a la tracción

Ahorra espacio

Protección frente a vibraciones

Universal

### Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

### Características de producto

Diseño compacto

### Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Cuello hexagonal

Última actualización (06.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US

Terminación interior de tubo  
Elemento de sellado  
Cabeza enroscable

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material:

Cuerpo: Latón niquelado

Junta: TPE

Grado de protección::

IP 40 (con SILVYN®AS, EDU-AS y EMC AS-CU) IP 65 (con SILVYN®AS-P)

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta + 125 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® US**

| Referencia                                 | Tamaño PG | Abertura mm | Tamaño nominal del conducto | Unidad / unid. embalaje |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| SILVYN® US para SILVYN® AS                 |           |             |                             |                         |
| 55502661                                   | 7         | 6,5         | 10                          | 50                      |
| 55502662                                   | 9         | 10          | 14                          | 50                      |
| 55502663                                   | 11        | 12,5        | 17                          | 50                      |
| 55502664                                   | 13,5      | 14,5        | 19                          | 50                      |
| 55502665                                   | 16        | 16          | 21                          | 50                      |
| 55502666                                   | 21        | 21,5        | 27                          | 25                      |
| 55502667                                   | 29        | 29          | 36                          | 25                      |
| 55502668                                   | 36        | 38          | 45                          | 20                      |
| 55502669                                   | 48        | 49          | 56                          | 10                      |
| SILVYN® US para SILVYN® AS-P               |           |             |                             |                         |
| 55502671                                   | 7         | 6           | 10                          | 50                      |
| 55502672                                   | 9         | 8,5         | 14                          | 50                      |
| 55502673                                   | 11        | 11,5        | 17                          | 50                      |
| 55502674                                   | 13,5      | 13,5        | 19                          | 50                      |
| 55502675                                   | 16        | 15,5        | 21                          | 50                      |
| 55502676                                   | 21        | 20,5        | 27                          | 25                      |
| 55502677                                   | 29        | 27,5        | 36                          | 25                      |
| 55502678                                   | 36        | 36,5        | 45                          | 20                      |
| 55502679                                   | 48        | 47,5        | 56                          | 10                      |
| SILVYN® US para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU |           |             |                             |                         |
| 55502680                                   | 7         | 6           | 10                          | 50                      |
| 55502689                                   | 9         | 8,5         | 14                          | 50                      |
| 55502682                                   | 11        | 11,5        | 17                          | 50                      |
| 55502683                                   | 13,5      | 13,5        | 19                          | 50                      |
| 55502684                                   | 16        | 15,5        | 21                          | 50                      |
| 55502685                                   | 21        | 20,5        | 27                          | 25                      |
| 55502694                                   | 29        | 27,5        | 36                          | 25                      |
| 55502687                                   | 36        | 36,5        | 45                          | 20                      |
| 55502688                                   | 48        | 47,5        | 56                          | 10                      |

**SILVYN® US**