EPIC® DATA CAN M12/M12

Pasamuros de cuadro eléctrico M12, apantallado para sistemas CAN/DeviceNet/Cableado sensor/actuador

pasamuros para sensor/actuador para armarios de distribución, montaje roscado o bipolar (codificación A)

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Protección frente a señales de interferencia

Impermeable

Beneficios

Conector M12 en ambos lados
Solución de conexión flexible Plug & Play

Características de producto

Para aplicaciones CANopen/DeviceNet
Cableado para sensor/actuador
Montaje de tornillo/bipolar

Composición de producto

Conector pasamuros de 5 pines, M12, codificación A
Conector M12 macho en conector M12 hembra
Versión apantallada

Datos técnicos

Material:

Contacto: CuZn
Superficie de contacto: Au (oro)
Inserto: PA 66

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN M12/M12

	Tuerca: latón niquelado Sellado: FKM
Grado de protección::	IP 67
Temperatura ambiente (en uso):	macho/hembra de -25 ºC a +85 ºC
Codificación:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corriente nominal en A:	4 A

Nota

DeviceNet es una marca registrada de ODVA
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® DATA CAN M12/M12

Referencia	Denominación	Número de polos	Tensión nominal UN(V)	PU
Pasamuros de cuadro eléctrico				
22262020	AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH	5	24	1

Última actualización (04.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16