


EPIC® SENSOR M12 repartidor T

Distribuidor T M12 paralelo para CAN/DeviceNet/Cables S/A



DeviceNet CANopen



Impermeable



Ahorro de espacio



Ahorro en tiempo de instalación



Automatización

Beneficios

Cableado eficiente para buses de campo e instalaciones sensor/actuador

Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

Diseño industrial resistente con una precisión excelente conforme a ISO 6789 / EN 26789

Características de producto

Libre de PWIS

Composición de producto

Distribuidor 5 pines paralelo

Hembra M12 a macho M12 plug y hembra M12

Datos técnicos

Material:

Contacto: CuZn

Superficie de contacto: Ni/Au

Soporte de contacto: TPU GF

Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado

Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama,

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 repartidor T

	autoextingible
	Sellado: NBR
Grado de protección::	IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso):	Macho/hembra -25 °C hasta +90 °C
Codificación:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corriente nominal en A:	4 A

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® SENSOR M12 repartidor T

Referencia	Denominación
Distribuidor T	
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN