

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Distribuidor Y M8 M12

Distribuidor en Y, M12, M8, 3,4 y 5 polos, paralelos, puenteados, codificación A, IP65/IP67



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro de espacio



Impermeable

Beneficios

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

Diseño: Macho en 2x hembra

Ø agujero roscado: 3 mm

Libre de PWIS

Composición de producto

22260600: M12, 3 pines + PE, M12 recto en 2x M12 hembra, pines 2+4 puenteados

22260601: M12, 3 pines + PE, M12 macho recto en 2x M12 hembra recto

22260602: M12, M12 recto 5 pines en 2x M8 hembra 3 pines, distribuidor paralelo

22260603: M8, M8 macho 4 pines en 2x M8 hembra 3 pines

22260604: M8 macho en M8 hembra, 3 pines distribuidor paralelo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descripción de clase ETIM 5.0: conector adaptador de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Material:

ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Contacto: CuZn

Superficie de contacto: Ni/Au

Tuerca moleteada: Latón niquelado

Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección::

IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Codificación:

A-standard

Corriente nominal en A:

4 A

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Referencia	Denominación	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
Distribuidor M12 Y			
22260600	AB-C3-M12Y-2XM12FS B E	60	5
22260601	AB-C3-M12Y-2XM12FS E	60	5
22260602	AB-C5-M12Y-2XM12FS V	60	5
Distribuidor M8 Y			
22260603	AB-C3-M8Y-2XM8FS	30	5
22260604	AB-C3-M8Y-2XM8FS V	60	5