

Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA

Las etiquetas TA son etiquetas autoadhesivas para la identificación de armarios de distribución y otros componentes la impresión se realiza con una impresora de transferencia térmica.

Info

Solicite etiquetas de muestra



Ingeniería de planta



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a radiación UV

Beneficios

Good UV resistance

Resistente a la limpieza y a los arañazos, así como a muchos aceites y agentes químicos

Ámbito de uso

Identificación de componentes electrónicos, paneles, pulsadores y rótulos indicativos

Aviso

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Ribbon recomendado: R71 110-360 resina negra (n.º de artículo 83259609)

Otros tamaños y colores disponibles bajo demanda

Ámbito de entrega

Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA**Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Adhesivo:	Adhesivo permanente de base acrílica Fuerza de adhesión: 15 N/mm
Colores disponibles:	Amarillo, blanco Plateado bajo demanda
Material:	Poliéster sin halógenos
Rango de temperaturas:	De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA

Referencia	Denominación	Color	Anchura x altura (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83259611	Etiqueta FLEXIMARK® TA 15-6 YE	amarillo	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	Etiqueta FLEXIMARK® TA 18-9 YE	amarillo	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	Etiqueta FLEXIMARK® TA 20-8 YE	amarillo	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	Etiqueta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 YE	amarillo	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26-10 YE	amarillo	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 YE	amarillo	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	Etiqueta FLEXIMARK® TA 32-9.5 YE	amarillo	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	Etiqueta FLEXIMARK® TA 37-9 YE	amarillo	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-13 YE	amarillo	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-19 YE	amarillo	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	Etiqueta FLEXIMARK® TA 45-23 YE	amarillo	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	Etiqueta FLEXIMARK® TA 47-28 YE	amarillo	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	Etiqueta FLEXIMARK® TA 50-23 YE	amarillo	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	Etiqueta FLEXIMARK® TA 60-36 YE	amarillo	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	Etiqueta FLEXIMARK® TA 65-35 YE	amarillo	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	Etiqueta FLEXIMARK® TA 70-48 YE	amarillo	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	Etiqueta FLEXIMARK® TA 75-28 YE	amarillo	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-23 YE	amarillo	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-36 YE	amarillo	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	Etiqueta FLEXIMARK® TA 15-6 WH	blanco	15.0 x 6.0	10000	1
83259629	Etiqueta FLEXIMARK® TA	blanco	18.0 x 9.0	10000	1

Etiquetas para identificación de componentes FLEXIMARK® TA

Referencia	Denominación	Color	Anchura x altura (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
	18-9 WH				
83259635	Etiqueta FLEXIMARK® TA 20-8 WH	blanco	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	Etiqueta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 WH	blanco	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26-10 WH	blanco	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	Etiqueta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 WH	blanco	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	Etiqueta FLEXIMARK® TA 32-9.5 WH	blanco	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	Etiqueta FLEXIMARK® TA 37-9 WH	blanco	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-13 WH	blanco	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	Etiqueta FLEXIMARK® TA 38-19 WH	blanco	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	Etiqueta FLEXIMARK® TA 45-23 WH	blanco	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	Etiqueta FLEXIMARK® TA 47-28 WH	blanco	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	Etiqueta FLEXIMARK® TA 50-23 WH	blanco	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	Etiqueta FLEXIMARK® TA 60-36 WH	blanco	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	Etiqueta FLEXIMARK® TA 65-35 WH	blanco	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	Etiqueta FLEXIMARK® TA 70-48 WH	blanco	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	Etiqueta FLEXIMARK® TA 75-28 WH	blanco	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-23 WH	blanco	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	Etiqueta FLEXIMARK® TA 101.6-36 WH	blanco	101.6 x 36.0	1000	1
83259673	Etiqueta FLEXIMARK® TA 30-20 WH	blanco	30.0 x 20.0	6000	1