

Cinta aislante Temflex™ 1500

Temflex™ 1500: cinta multiuso para aislamiento eléctrico con capa adhesiva de PVC. Es impermeable al agua y cumple con las exigencias de VDE.



Gran resistencia química



Impermeable

Beneficios

Impermeable

Adhesiva a una cara

Resistencia: a la mayoría de disolventes

Autoextinguible

Ámbito de uso

Cinta aislante multiusos a base de PVC

Cinta aislante eléctrica universal para aislar, agrupar y señalar

Norm references / Approvals

Tipo conforme a VDE: Tipo 5

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

Descripción de clase ETIM 5.0: cinta adhesiva

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000128

ETIM 6.0 Class-Description: cinta adhesiva

Aviso:

Alargamiento de rotura: 170 %

Resistencia al desgarre: 20 N/10 mm

Info:

Grosor: 0,15 mm

Material:

PVC

Última actualización (20.03.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Cinta aislante Temflex™ 1500

Tensión de prueba:

Rigidez dieléctrica: 40 kV/mm

Rango de temperaturas:

de 0 °C a +90 °C











Nota

Temflex™ es una marca registrada de 3M

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**Cinta aislante Temflex™ 1500**

Referencia	Denominación	Color	Largo (m) x ancho de cinta mm x grosor (mm)	Material	Unidad / unid. embalaje
61721040	Temflex  1015	blanco	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex  1015	negro	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex  1015	verde	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex  1015	azul	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex  1015	rojo	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex  1015	GNYE	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex  1015	amarillo	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex  2515	rojo	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex  2515	verde	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex  2525	negro	25.0 x 25.0 x 0.15	PVC	10

Última actualización (20.03.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16