

## Pistola de aire caliente HG 2320

La pistola de aire caliente HG 2320 para productos termorretráctiles tiene un diseño robusto y temperaturas ajustables.



### Beneficios

Es posible la utilización con una mano

Cuatro programas configurables

Pantalla óptica LCD para visualizar temperatura y velocidad

Pistola de aire caliente de alto rendimiento, con regulación electrónica y flujo constante de aire, temperatura ajustable y pantalla LCD para uso profesional

Visualización de restos de calor que evita quemaduras

### Ámbito de uso

Carcasa resistente para su uso manual estacionario.

Cuadros eléctricos y cableado de equipos

### Características de producto

La configuración de la temperatura se ajusta de manera progresiva

Con doble protección frente al recalentamiento - termostato y fusible térmico

Toma de aire con rejilla protectora contra las impurezas de grano grueso

La configuración de la velocidad se ajusta de manera progresiva

### Aviso

Vida del motor: 1.000 h

### Entrega

Pistola de aire caliente, caja de poliamida, boquilla reductora de 9 mm, boquilla reflectora, variedad de diferentes tubos termorretráctiles (100 pc, Ø 1,6 – 9,5 mm)

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001383

ETIM 5.0 Class-Description: Soplador/pistola de aire caliente (eléctrico)

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001383

ETIM 6.0 Class-Description: soplador/pistola de aire caliente (eléctrico)

General:

Tamaño:

Sin caja: 253 x 86,5 x 200 mm

Con caja: 395 x 100 x 320 mm

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## Pistola de aire caliente HG 2320

	Peso incluyendo el embalaje: 2195 g
Aviso:	Longitud del cable de alimentación: 3 m 230 V, 50/60 Hz
Info:	Volumen de aire: 150 - 500 l/min, ajustable 2 niveles
Rango de temperaturas:	80 - 650 °C, ajustable

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.  
Garantía limitada a 500 horas de trabajo o 1 año

**Pistola de aire caliente HG 2320**

Referencia	Descripción de la pieza	Máx. capacidad de calentamiento	Temperatura del aire que se puede llegar a alcanzar	Unidad / unid. embalaje
61801246	Pistola de aire caliente HG 2320 E	2300	650	1

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16