

Fleje helicoidal poliamida KW

Las bobinas de poliamida se utilizan para la agrupación fácil y rápida de cables y conductores.



Gran resistencia química



No propagador de la llama



Resistencia mecánica



Resistente a radiación UV

Beneficios

La flexibilidad de los cables se conserva

El tubo en espiral

Ahorro de tiempo mediante el agrupamiento de cables e hilos

Ámbito de uso

Para la fabricación de cables preformados con bifurcaciones

Para protección contra influencias mecánicas

Características de producto

Versión en negro: comportamiento frente al fuego según UL 94 HB

Entrega

Referencia 61759940: herramienta de inserción

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Descripción de clase ETIM 5.0: manguera para mazos de cables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Class-Description: manguera para mazos de cables

General:

Versión en negro: resistente a la radiación UV

Material:

Versión en negro: poliamida (libre de silicona y halógenos)

Última actualización (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Fleje helicoidal poliamida KW

Rango de temperaturas:

Versión natural y coloreada: polietileno

Versión en negro:

-40°C a +120°C

Versión de color natural y de color: -50°C a 85°C

Nota

Tamaños y colores adicionales por encargo.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Fleje helicoidal poliamida KW

Referencia	Descripción de la pieza	Color	Área de agrupado (mm)	Und. de embalaje en m
Fleje helicoidal poliamida KW				
61600010	Espiral poliamida KW 2	natural	2.0 - 7.0	50
61600015	Espiral poliamida KW 2	negro	2.0 - 7.0	50
61722850	Espiral poliamida KW 2	azul	2.0 - 7.0	50
61722856	Espiral poliamida KW 2	amarillo	2.0 - 7.0	50
61600040	Espiral de poliamida KW 5	natural	5.0 - 20.0	30
61600045	Espiral de poliamida KW 5	negro	5.0 - 20.0	25
61722851	Espiral de poliamida KW 5	azul	5.0 - 20.0	25
61600050	Espiral de poliamida KW 5	amarillo	5.0 - 20.0	25
61600070	Espiral poliamida KW 10	natural	10.0 - 40.0	30
61722840	Espiral poliamida KW 10	negro	10.0 - 40.0	25
61722852	Espiral poliamida KW 10	azul	10.0 - 40.0	25
61600080	Espiral poliamida KW 10	amarillo	10.0 - 40.0	25

Última actualización (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16