

Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP

Herramienta de pelado autoajustable con cartuchos intercambiables / cuchillas de pelado, diseño flexible y ergonómico, fiable, también para cables de teflón/PTFE



Beneficios

De fácil manejo, puesto que se ajusta automáticamente a la sección transversal de crimpado

Apta para múltiples aplicaciones gracias a los cartuchos de corte intercambiables

Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors

Ensayada para una duración de más de 150.000 operaciones

Diseño ergonómico gracias a su mango liso y suave, agarre optimizado, peso ligero y cabeza en ángulo

Ámbito de uso

Los diferentes insertos o cartuchos permiten un pelado preciso de diferentes diámetros y materiales de aislamiento diferentes con una sola herramienta (ej.: PVC/PTFE)

Para cables y conductores unipolares estándares (se puede utilizar en el 90 % de los casos sin realizar la configuración manual)

Composición de producto

Dos diseños diferentes disponibles: con forma de pistola (RA) o la versión estándar

Aviso

No apta para cables unipolares tipo MTW de 16 mm² de sección

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163

ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante

General:

Sección de pelado:

0.02 -16.0 mm²

Peso:

136 g

Longitud:

Overall dimensions: L x H x W: Standard version: 191x123x20 mm
RA version: 144x186x23 mm

Info:

Capacidad de corte:

cables macizos - 1,5 mm²

Cables flexibles - hasta 10 mm²

Última actualización (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Herramienta pelacables y de corte EASY STRIP

Referencia	Denominación	Sección mm ²	Color	Para aislamiento	Forma de las cuchillas	Unidad / unid. embalaje
Herramienta con cartucho estándar						
61735800	EASY STRIP incl. cartucho recto	0.02 - 10	negro	PVC	recto	1
61735805	EASY STRIP incl. cartucho V	0.1 - 4	azul	PTFE etc.	en forma de V	1
61735807	EASY STRIP incl. cartucho O	4 - 16	rojo	PVC	redondeado	1
Versión RA con cartucho						
61735813	EASY STRIP RA incl. cartucho recto	0.02 - 10	negro	PVC	recto	1
61735814	EASY STRIP RA incl. cartucho V	0.1 - 4	azul	PTFE etc.	en forma de V	1
61735815	EASY STRIP RA incl. cartucho O	4 - 16	rojo	PVC	redondeado	1
Cartuchos y piezas de repuesto						
61735801	Cartucho recto	0.02 - 10	negro	PVC	recto	1
61735803	Cartucho V	0.1 - 4	azul	PTFE etc.	en forma de V	1
61735802	Cartucho O	4 - 16	rojo	PVC	redondeado	1
61735806	EASY STRIP con mordazas de sujeción	-	-	-	-	2

Última actualización (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16