

Base para bridas autoadhesiva

Base atornillable o adhesiva para sujeción de bridas



No propagador de la llama



Libre de halógenos

Beneficios

Opción para montaje híbrido/doble en los puntos de transferencia del mazo de cables
Fácil de manipular

Ámbito de uso

Para la fijación de los cables en la pared, la brida de sujeción se introduce en las ranuras
Cableado de armarios de distribución, automóviles, maquinaria de oficina, etc.

Normas de referencia / Aprobaciones

Self-extinguishing in accordance with
UL 94 V-2 (without adhesive tape)

Aviso

Para la fijación, las paredes deben ser lisas y estar libres de grasa
Tiempo mínimo de aplicación del adhesivo: 10 seg, se recomienda un tiempo de curado del adhesivo de 24 h

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 Descripción de clase ETIM 5.0: base de montaje y elemento para bridas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000449 ETIM 6.0 Class-Description: base de montaje y elemento para bridas de sujeción
Colores disponibles:	Negro Colores naturales
Material:	Poliamida 6.6 Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas:	-15 °C a +50 °C

Última actualización (22.12.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Base para bridas autoadhesiva

Temperatura mínima de trabajo: +10 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



Base para bridas autoadhesiva

Referencia	Descripción de la pieza	Color	Diámetro en mm	Para las bridas con anchura en mm	Largo x ancho (mm)	Unidad / unid. embalaje
61718612	Base adhesiva 19 x 19 NA	natural	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718611	Base adhesiva 19 x 19 BK	negro	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718614	Base adhesiva 28 x 28 NA	natural	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100
61718613	Base adhesiva 28 x 28 BK	negro	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100

Última actualización (22.12.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16