

## POWERLOCK BOX S\*

Conectores circulares para servomotores y alimentación

POWERLOCK BOX 400A, versión para ranura de 19 pulgadas

### Info

Puede bloquearse para evitar una desconexión no autorizada

Made in Europe



Alcance de sujeción amplio



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad



Impermeable

### Beneficios

Garantiza la secuencia correcta de conexión y desconexión del conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)

Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

IP 20, protección frente a introducción de dedos

Microinterruptor integrado para la conexión de un seccionador de potencia o un cable de alarma

### Ámbito de uso

Instalaciones de alimentación alterna

Para distribución de energía estática y móvil

Para la conexión de motores, transformadores y generadores

Tecnología de luz y sonido

Última actualización (03.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## POWERLOCK BOX S\*

### Características de producto

Contactos con poste roscado M12 incluidos.  
Cable conector para microrruptor opcional  
Carcasa de 19" con unidad de altura 2HE/2U

### Carcasas

Tapa para sellado de seguridad opcional

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal:	1000 V
Corriente nominal en A:	Intensidad máx. 400 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Terminación atornillada: Latón plateado
Número de contactos:	4 + PE
Tipo de conexión:	Conexión atornillada: 50 - 120 mm <sup>2</sup>
Grado de protección:	IP 65 (cerrado)
Ciclos de conexión:	500
Rango de temperaturas:	-20 °C ... +85 °C

### Nota

\* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**POWERLOCK BOX S\***

Referencia	Descripción del artículo	Modelo de sujeción	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
44420282	POWERLOCK BOX A1 S	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Forma constructiva A1 , descarga, con tapa				
44420283	POWERLOCK BOX A1 SD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Forma constructiva A6, fuente				
44420286	POWERLOCK BOX A6 S	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1
Forma constructiva A6, fuente, con tapa				
44420287	POWERLOCK BOX A6 SD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE	1

Última actualización (03.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## POWERLOCK BOX S\*

