

Contactos EPIC® M17

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

Info

Hecho en Alemania



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos EPIC® M17

Referencia	Descripción del artículo	Diseño	Unidad / unid. embalaje
Contactos de 0,6 mm, hembra, crimpado			
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423126	M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5 mm ²	10
Contactos de 1 mm, hembra, crimpado			
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423123	M17 BCM 1 mm 0,34-0,5	0,34-0,5 mm ²	10
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0,5-1,0 mm ²	10
Contactos de 2 mm, hembra, crimpado			
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0 mm ²	10
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5 mm ²	10
Contactos de 0,6 mm, macho, crimpado			
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5 mm ²	10
Contactos de 1 mm, macho, crimpado			
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25mm ²	10
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0,34-0,5 mm ²	10
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-	10
Contactos de 2 mm, macho, crimpado			
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0 mm ²	10
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5 mm ²	10

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16