

Contactos macho EPIC® SIGNAL M23

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares M23

Contactos macho EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

Info

Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias

Hecho en Alemania



Gran resistencia química



Resistente a la corrosión



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad

Datos técnicos

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Material:

latón chapado en oro CuZn / Au

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos macho EPIC® SIGNAL M23

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos macho EPIC® SIGNAL M23

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unidad / unid. embalaje
Contactos de 1 mm, macho, crimpado, para insertos D-Sub				
44423357	D-SUB 1,0 torneado	Crimpado macho 1 mm 0,25-1,0 mm ²	Insertos M23 D-Sub	100
Contactos de 1 mm, macho				
72400001	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72400000	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72402001	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72402000	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
Contactos de 2 mm, macho				
72401000	M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5	Crimpado macho 2mm 1,0-2,5mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72403100	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72403000	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos macho EPIC® SIGNAL M23

