

POWERLOCK BOX C*

Conectores circulares para servomotores y alimentación

POWERLOCK BOX 660A, versión para ranura de 19 pulgadas, seguridad gracias a la conexión secuencial y la posibilidad de cerrar la caja

Info

Puede bloquearse para evitar una desconexión no autorizada



Impermeable



Fiabilidad



Robusto



Protección frente a descarga de tracción



Alcance de sujeción amplio

Beneficios

Garantiza la secuencia correcta de conexión y desconexión del conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)

Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

IP 20, protección frente a introducción de dedos

Microinterruptor integrado para la conexión de un seccionador de potencia o un cable de alarma

Ámbito de uso

Instalaciones de alimentación alterna

Para distribución de energía estática y móvil

Para la conexión de motores, transformadores y generadores

Tecnología de luz y sonido

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Características de producto

Contactos con poste roscado M12 incluidos.
Cable conector para microrruptor opcional
Carcasa de 19" con unidad de altura 2HE/2U

Carcasas

Tapa para sellado de seguridad opcional

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal:	1000 V
Corriente nominal en A:	Intensidad máxima: 660 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Terminal crimpado: cobre plateado
Número de contactos:	4 + PE
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 35 - 240 mm ²
Grado de protección:	IP 65 (cerrado)
Ciclos de conexión:	500
Rango de temperaturas:	-25°C ... +85°C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

POWERLOCK BOX C*

Referencia	Descripción del artículo	Modelo de sujeción	Configuración de contactos
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø 6,5mm (4x)	4+PE
Forma constructiva A1 , descarga, con tapa			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE
Forma constructiva A6, fuente			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø 6,5mm (4x)	4+PE
Forma constructiva A6, fuente, con tapa			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø 6,5mm (4x)	4+PE

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

POWERLOCK BOX C*

