

## Cubierta protectora EPIC® para carcasa H-B

La tapa de protección de termoplástico es apta para su uso con las carcasas H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 y H-B 32.



Resistencia mecánica



Fiabilidad



Impermeable

### Características de producto

Cable de seguridad con extremo de cable para fijación con tornillo en carcasa de montaje o pared

Cable de retención con lazo variable para la fijación al cable

Cubierta protectora termoplástica para carcasas H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24 y H-B 32

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002314

Descripción de clase ETIM 5.0: tapa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314

ETIM 6.0 Class-Description: capuchón protector para conectores industriales

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**Cubierta protectora EPIC® para carcasa H-B**

Referencia	Descripción del artículo	Diseño	Perno de anclaje	Cable de seguridad	Abrazadera	Material	Unidad / unid. embalaje
con pernos de anclaje para bases de montaje en panel, bases de superficie y carcasa para adaptadores H-B 6-24							
10015000	H-B 6 KDB	para la carcasa H-B 6	2	con pasador	-	Plástico	10
10047000	H-B 10 KDB	para la carcasa H-B 10	4	con pasador	-	Plástico	10
10087000	H-B 16 KDB	para la carcasa H-B 16	4	con pasador	-	Plástico	5
10118000	H-B 24 KDB	para la carcasa H-B 24	4	con pasador	-	Plástico	5
Con palancas para carcasa H-B 6-24 con pernos de anclaje							
10016500	H-B 6 KDT	para la cubierta H-B 6	-	con lazo	Palanca simple	Plástico	10
10048500	H-B 10 KDT	para la cubierta H-B 10	-	con lazo	Palanca doble	Plástico	10
10088500	H-B 16 KDT	para la cubierta H-B 16	-	con lazo	Palanca doble	Plástico	5
10119500	H-B 24 KDT	para la cubierta H-B 24	-	con lazo	Palanca doble	Plástico	5
con pernos de anclaje para carcasa con palancas H-B 6-24							
10015100	H-B 6 KDBP	para la cubierta H-B 6	2	con lazo	-	Plástico	10
10047100	H-B 10 KDBP	para la cubierta H-B 10	4	con lazo	-	Plástico	10
10087100	H-B 16 KDBP	para la cubierta H-B 16	4	con lazo	-	Plástico	10
10118100	H-B 24 KDBP	para la cubierta H-B 24	4	con lazo	-	Plástico	5
Con pernos de anclaje para bases de montaje en panel H-B 10-32, bases de superficie, carcasa para acopladores							
10048700	H-B 10 KDBF	para la carcasa H-B 10	2	con lazo	-	Plástico	10
10088700	H-B 16 KDBF	para la carcasa H-B 16	2	con lazo	-	Plástico	10
10118700	H-B 24 KDBF	para la carcasa H-B 24	2	con lazo	-	Plástico	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	Para carcasa H-B 32 / H-A 48	4	con lazo	-	Plástico	10
con palanca para carcasa H-B 10-24 con pernos de anclaje							
10048600	H-B 10 KDTF	para la cubierta H-B 10	-	con lazo	Palanca simple	Plástico	10
10088600	H-B 16 KDTF	para la cubierta H-B 16	-	con lazo	Palanca simple	Plástico	10
10118600	H-B 24 KDTF	para la cubierta H-B	-	con lazo	Palanca simple	Plástico	10

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16



## Cubierta protectora EPIC® para carcasa H-B

Referencia	Descripción del artículo	Diseño	Perno de anclaje	Cable de seguridad	Abrazadera	Material	Unidad / unid. embalaje
		24					

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Cubierta protectora EPIC® para carcasa H-B**