

EPIC® H-A 3 AGS

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta carcasa acodada para la disposición en conectores rectangulares puede utilizarse, por ejemplo, en laboratorios de electrónica.

Info

Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
Grado de protección UL50E probado



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

Características de producto

H-A case: Wall base
Una palanca
Modelo acodado

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGS

Junta plana incluida

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR Carcasa: gris, negro, termoplástico Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-A 3 AGS

Referencia	Descripción del artículo	M	Material	Color	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-A: base de montaje en panel (en ángulo)					
10423500	H-A 3 Mags	AG	Cinc fundido a presión	gris	10
10423100	H-A 3 Ags	AG	Termoplástico	negro	10
10423000	H-A 3 Ags	AG	Termoplástico	gris	10

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 AGS