EPIC® H-B 6 TBFH-LB


Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable directa y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

Info

Más espacio interior para un cableado cómodo
Grado de protección UL50E probado





Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios

La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Ingeniería de control
Industria transformación de plásticos

Características de producto

cubierta para adaptador, gama alta

Última actualización (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TBFH-LB

1 palanca simple
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TBFH-LB

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta de adaptador (entrada de cable recta, palanca simple, mayor altura)					
70010200	H-B 6 TBFH 21	-	21	sí	10
70010400	H-B 6 TBFH 29	-	29	sí	10
79010200	H-B 6 TBFH M25	25	-	-	10

Última actualización (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos