

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.



La robusta carcasa metálica con una palanca simple y una entrada de cable es idónea para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones, así como en la industria del plástico.

Info

Tapa de metal con bisagra robusta

Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla

Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Más espacio interior para un cableado cómodo

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

Características de producto

base de montaje en superficie, más alta
1 palanca simple
Una entrada de cable
Tapa protectora de metal

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) UL50 tipo 12 (con cierre)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-B 16 SDRH-LB

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 1 entrada de cable, palanca simple, mayor altura)				
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21	-	21	5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29	-	29	5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25	25	-	5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32	32	-	5

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16