
EPIC® H-B 16 SGRL-LB


Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica para conectores rectangulares consta de una palanca simple y una entrada de cable y está prevista para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

Info

Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla
Para la conexión de dos mangueras
Grado de protección UL50E probado





Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de luz y sonido
Industria transformación de plásticos

Última actualización (05.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

Características de producto

Base de montaje en superficie, gama baja
1 palanca simple
2 entradas de cable

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) UL50 tipo 12 (con cierre)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® H-B 16 SGRL-LB

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (2 entradas de cable, palanca simple)				
10075900	H-B 16 SGRL-LB 21	-	21	5
19075900	H-B 16 SGRL-LB M25	25	-	5

Última actualización (05.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16