

Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-BE 2,5

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados para conectores rectangulares están disponibles como contactos hembra y macho con diferentes dimensiones de la sección transversal.

Info

Elección de contactos chapados en oro o plata de alta calidad



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Material:

Latón bañado en plata CuZn/Ag
latón chapado en otro CuZn / Au

Ciclos de conexión:

500

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-BE 2,5

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Sección transversal del conductor en mm ²	Cross-section identification	Superficie:	Longitud de pelado (mm)	Unidad / unid. embalaje
Contactos chapados en plata							
11190000	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	0.5	-	Ag	7,4	100
11195000	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	0.5	-	Ag	7,4	100
11190100	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	0.75 - 1	1	Ag	7,4	100
11195100	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	0.75 - 1	1	Ag	7,4	100
11190200	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	1.5	2	Ag	7,4	100
11195200	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	1.5	2	Ag	7,4	100
11190300	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	2.5	3	Ag	7,4	100
11195300	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	2.5	3	Ag	7,4	100
11190400	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	4	-	Ag	7,4	100
11195400	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	4	-	Ag	7,4	100
Contactos chapados en oro							
11190301	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	0.14 - 0.37	2	Au	7,4	100
11190302	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	0.14 - 0.37	2	Au	7,4	100
11192000	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	0.5	-	Au	7,4	100
11197000	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	0.5	-	Au	7,4	100
11192100	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	0.75 - 1	1	Au	7,4	100
11197100	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	0.75 - 1	1	Au	7,4	100
11192200	H-BE 2.5 mecanizado	inserto (macho)	1.5	2	Au	7,4	100
11197200	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	1.5	2	Au	7,4	100
11192300	H-BE 2.5 mecanizado	Clavija	2.5	3	Au	7,4	100
11197300	H-BE 2.5 mecanizado	hembra	2.5	3	Au	7,4	100

Última actualización (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-BE 2,5