

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® M-D 1,0 Sub-D


Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Info

Contactos dorados en dos niveles de calidad

Para crimpado en máquinas automáticas

Dos zonas de crimpado: en conductor y en aislamiento

**Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contatos para crimpar estampados en cinta EPIC® M-D 1,0 Sub-D

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Sección transversal del conductor en mm²	Superficie:	Longitud de pelado (mm)	Aviso	Unidad / unid. embalaje
Contactos							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	inserto (macho)	0.08 - 0.22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	hembra	0.08 - 0.22	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	inserto (macho)	0.08 - 0.22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	hembra	0.08 - 0.22	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	inserto (macho)	0.22 - 0.56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	hembra	0.22 - 0.56	Au (0,8µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	inserto (macho)	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	hembra	0.22 - 0.56	Au (0,1µm)	2,5 + 0,5	Un carrete (unid. empaquet.) = 500 contactos	1

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® M-D 1,0 Sub-D