

Contactos EPIC® MH 10,0 mm

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

-

Info

Contactos de crimpado para altas corrientes y secciones grandes
Sistema modular de conector, compatible con el estándar del mercado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Apto para uso en exteriores



Robusto



Voltaje

Beneficios

Contactos macho y hembra con superficie bañada en plata
Crimpado con Klauke serie D 22 y HD 13
Sección transversal de conexión: 25, 35, 50, 70 y 95 mm²

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Energía renovable
Construcción de equipos de ensayo

Última actualización (04.03.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos EPIC® MH 10,0 mm

Ingeniería de planta
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 25mm ² ... 95mm ²
Longitud de pelado (mm):	23
Material:	Latón bañado en plata CuZn/Ag
Ciclos de conexión:	500

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos EPIC® MH 10,0 mm

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Conexión de sección transversal (mm ²)	Unidad / unid. embalaje
Contactos de trabajo EPIC® MH 10,0 mm				
44423330	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0	inserto (macho)	25	10
44423331	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0	hembra	25	10
44423332	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0	inserto (macho)	35	10
44423333	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0	hembra	35	10
44423334	EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0	inserto (macho)	50	10
44423335	EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0	hembra	50	10
44423336	EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0	inserto (macho)	70	10
44423337	EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0	hembra	70	10
44423338	EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0	inserto (macho)	95	10
44423339	EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0	hembra	95	10

Última actualización (04.03.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16