EPIC® STA 6 conexión soldada

Insertos STA con contactos de tipo resorte

El inserto con conexión soldada es idóneo para su uso en laboratorios de electrónica o sistemas de control. El margen de temperatura es de -40 a +80 grados.

Info

Para una transmisión fiable de señales en entornos con condiciones severas
Contactos tipo resorte muy robustos mecánicamente
Hecho en Alemania



Ingeniería de planta

Beneficios

Buen contacto gracias a los robustos contactos de tipo resorte
Insertos STA con contactos de tipo resorte

Ámbito de uso

Sistemas de control
Tecnología de bastidores
Laboratorio electrónico

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 24 V AC, 60 V DC UL: 48 V CSA: 48 V
Corriente nominal en A:	IEC: 10 A

Última actualización (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 6 conexión soldada

	UL: 10 A CSA: 10 A
Grado de contaminación:	2
Resistencia de contacto:	< 3 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre estañado
Número de contactos:	6
Tipo de conexión:	Conexión soldada: hasta 1,5 mm^2
Longitud de pelado (mm):	5
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +80 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 6 conexión soldada

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Extremo de soldadura STA 6				
10485200	STA 6 SL	inserto (macho)	1 - 6	10
10487200	STA 6 FL	receptáculo (hembra)	1 - 6	10

Última actualización (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16