

EPIC® H-BVE 3


Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación

El inserto de varios polos cuenta con contactos de conmutación con retardo que interrumpen la alimentación de corriente de la conexión correspondiente antes de que se desconecten los contactos de trabajo.

Info

Inserto de múltiples polos con retardo a la conexión/desconexión

Permite cambiar las operaciones para la desconexión bajo carga



Ingeniería de planta



Resistente a temperaturas

Beneficios

Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación

Los contactos de conmutación y aislamiento interrumpen la tensión de alimentación antes de que los contactos en funcionamiento estén separados

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Construcción de maquinaria

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal:

IEC: 630 V

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

	UL: 600 V CSA: 600 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	3 + 2 + PE
Tipo de conexión:	Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm ²
Longitud de pelado (mm):	8
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-BVE 3

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BVE 3					
10210010	H-BVE 3 SS	inserto (macho)	sí	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	hembra	sí	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	inserto (macho)	-	3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	hembra	-	3 + 2	10

EPIC® H-BVE 3

