

EPIC® MH 1 250A

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

EPIC® MH 1 250A

Info

Módulo de corriente de alta intensidad hasta 250 A con protección contra contacto accidental para máxima seguridad
Sistema modular de conector, compatible con el estándar del mercado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



e-Mobility (movilidad eléctrica)



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica



Alcance de sujeción amplio



Fiabilidad



Voltaje

Beneficios

Módulo de corriente de alta intensidad de 1 polo para una alta transmisión de la energía

Protección contra contacto accidental para la máxima seguridad del usuario (protegidos)

Terminal crimpado hasta 95 mm² para seguridad máxima de contacto con el cable

Módulo de conductores de protección (PE) para el empalme PE y empalme al marco y la carcasa

Railway applications

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 250A

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Energía renovable
Construcción de equipos de ensayo
Ingeniería de planta
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
Tensión nominal:	1000 V AC/DC
Test de voltaje:	8 kV
Corriente nominal en A:	250
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Número de contactos:	1
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 25mm ² ... 95mm ²
Material:	Poliamida PA
Ciclos de conexión:	500
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® MH 1 250A

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Slots	Unidad / unid. embalaje
44423328	EPIC® MHS 1 CM 250A protected	inserto (macho)	2	10
44423329	EPIC® MHB 1 CM 250A protected	hembra	2	10

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16