EPIC® H-D 7 estampado

Insertos multipolo para contactos crimpados estampados

El compacto inserto estándar con contacto de crimpado para ahorrar espacio puede utilizarse con temperaturas de -40 a +100 grados y puede resistir hasta +125 grados durante un breve período de tiempo.

Info

Para crimpado en máquinas automáticas
Apto para uso con contactos en rollo
Made in Europe



Ahorro de espacio

Robusto

Beneficios

Conector pequeño de alto rendimiento
Contactos de crimpado de alto rendimiento

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 24 V (CA)/60 V (CC) recubrimiento de metal; 250 V recubrimiento termoplástico;

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 7 estampado

	UL: 250 V
Test de voltaje:	2,5 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 10 A UL: 10 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos:	7 + PE
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm^2
Material:	PBT poliéster
Ciclos de conexión:	100
Certificaciones:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 7 estampado

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Denominación	Número de contactos operativos	Unidad de embalaje
11250000	H-D 7 SCG	inserto (macho)	estampado	1 - 7	10
11251000	H-D 7 BCG	hembra	estampado	1 - 7	10

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16