

Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo neumático de dos polos con válvula es apto para el uso en la construcción de máquinas e instalaciones y puede utilizarse en un margen de temperatura de -20 a +100 grados.

Info

Módulos neumáticos con válvula para manguitos de 2,5 y 4 mm



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Energía eólica

Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Maquinaria de impresión
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Contactos:	Latón
Número de contactos:	2

Última actualización (25.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos

Tipo de conexión:	Extremo de enchufe: para tubos con un diámetro interior de 2,5 mm / 4,0 mm
Ciclos de conexión:	100
Presión de trabajo:	8 bares
Presión de prueba:	10 bares
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad / unid. embalaje
Módulo: Neumático 2 polos					
44424008	MCS 2x2,5 PNEU (10)	inserto (macho)	2	1	10
44424009	MCB 2x2,5 PNEU (10)	hembra con válvula	2	1	10
44424010	MCS 2x4,0 PNEU (10)	inserto (macho)	2	1	10
44424011	MCB 2x4,0 PNEU (10)	hembra con válvula	2	1	10

Última actualización (25.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Módulo EPIC® MC: neumático 2 polos

