EPIC® H-Q 8

Este inserto compacto garantiza un potente accionamiento en todo momento. La variante de 8 polos es apta para la alimentación de servomotores, por ejemplo, y puede montarse a un cable de manera (semi-)automática gracias a la tecnología de conexión crimpada.

Beneficios

Potencia hasta 16 A a pesar del tamaño extremadamente compacto para aparatos muy pequeños.
La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
Conectable con conectores estándar del mercado.

Ámbito de uso

Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-Q.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	8 + PE
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm^2
Ciclos de conexión:	500
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 8

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 8

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Denominación	Número de contactos operativos	Unidad de embalaje
44423375	H-Q 8 BCM	hembra	mecanizado	1 - 8	1
44423374	H-Q 8 SCM	inserto (macho)	mecanizado	1 - 8	1

Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 8

Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16