
EPIC® MH 24, marco múltiple

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Info

Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
Sistema de bastidor para módulos



Ingeniería de planta

Carril

Energía solar

Energía eólica

Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Marco múltiple para módulos propios y de la competencia
El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Conexión de PE de 1mm² hasta 6mm² con manguito terminal, 10mm² con adaptador

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Industria robótica
Ingeniería de planta
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Última actualización (06.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 24, marco múltiple

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Material:	Zinc fundido a presión
Ciclos de conexión:	500
Rango de temperaturas:	-40 °C +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (06.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 24, marco múltiple

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Slots	Unidad / unid. embalaje
44423240	EPIC® MHS 24 R (A, B, C, D, E, F)	inserto (macho)	6	10
44423241	EPIC® MHB 24 R (a, b, c, d, e, f)	hembra	6	10

Última actualización (06.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16