

SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, accesorio para prensaestopas como adaptador de una rosca métrica exterior a una rosca NPT interior



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio

Beneficios

Permite una fácil transición de una rosca exterior métrica a una rosca interior NPT.

Resiste temperaturas de hasta +200 °C.

Disponibles para tamaños de rosca hasta NPT1" o hasta M40.

Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

Adaptador de una rosca exterior métrica a una rosca interior NPT

Para aplicaciones en las que se emplean distintos tipos de rosca.

Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Apto para el uso en exteriores.

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda:

con junta tórica

Material:

Latón niquelado

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

Última actualización (10.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MA-M/NPT

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® MA-M/NPT

Referencia	Tuerca, macho M1	Tuerca, hembra NPT	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® MA-M / NPT			
54020100	16 x 1,5	1/2"	50
54020110	20 x 1,5	1/2"	50
54020120	25 x 1,5	1/2"	25
54020130	25 x 1,5	3/4"	25
54020140	32 x 1,5	1/2"	25
54020152	32 x 1,5	1"	25
54020153	40 x 1,5	1 1/4"	10
54020100LF	16 x 1,5	1/2"	50
54020110LF	20 x 1,5	1/2"	50
54020120LF	25 x 1,5	1/2"	25
54020130LF	25 x 1,5	3/4"	25
54020140LF	32 x 1,5	1/2"	25
54020152LF	32 x 1,5	1"	25
54020153LF	40 x 1,5	1 1/4"	10

Última actualización (10.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16