


SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

Info

Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable

Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos



Alimentación y Bebidas



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistencia mecánica



Robusto



Resistente a temperaturas

Beneficios

Diseño higiénico para una limpieza idónea

Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos

Ámbito de uso

Máquinas, plantas y componentes alimentarios

Para uso en "product zone"

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Industria farmacéutica

Normas de referencia / Aprobaciones

EHEDG (tipo EL clase I AUX)

Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos

ECOLAB®

Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección

FDA 21 CFR 177.2600

Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América

NSF/ANSI 169

Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

Su diseño y materiales permiten un lavado fácil y seguro

El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida

Un componente completo permite un montaje sencillo desde el exterior

Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Datos técnicos

Material:	Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida Junta: FKM
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	Thread length D mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® HYGIENIC NPT						
54114100	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114110	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114120	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114130	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16