

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Etiquetas FLEXIMARK® LFL para identificación de cable con bridas (sujeción en uno o ambos lados). El texto puede imprimirse con nuestro software e impresoras láser comerciales

Info

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LFL2H 9,9-26 (n.º de artículo M3251010)



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Resistente a radiación UV

Beneficios

Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Imprimible en ambos lados

Ámbito de uso

For cable marking

Puede montarse directamente en el cable junto con bridas de sujeción de poliamida

No necesita portacaracteres

Aviso

Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional

Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual

Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

Hojas perforadas DIN A4 / A5

Estructura del producto

Dispositivo de fijación mediante bridas de sujeción de uno (LFL1H) o dos lados (LFL2H) (hasta 4,5 mm de ancho)

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables
Colores disponibles:	Amarillo/blanco (imprimible en ambos lados)
Material:	Poliéster libre de halógenos Espesor: 0,175 mm
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Referencia	Denominación	Color	Anchura x longitud (mm)	Superficie de etiquetado (mm)	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83254750	Etiqueta FLEXIMARK® LFL2H 9,9-26 YEWH	amarillo/blanco	9.9 x 48.0	9.9 x 26.0	400	1
83254760	Etiqueta FLEXIMARK® LFL1H 9,9-35 YEWH	amarillo/blanco	9.9 x 48.0	9.9 x 35.0	400	1
83254765	Etiqueta FLEXIMARK® LFL2H 66-9.9 YEWH	amarillo/blanco	9.9 x 89.0	9.9 x 66.0	560	1

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16