SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, recambio del casquillo de latón para contacto a tierra de SKINDICHT SHVE y SKINDICHT SRE



Protección frente a señales de interferencia

Beneficios
Casquillos de puesta a tierra alternativos

Ámbito de uso
Casquillo de puesta a tierra para SKINDICHT® SHVE y SKINDICHT® SRE

Aviso
Ejemplo de selección de casquillo de puesta a tierra para el prensaestopas adecuado:
SKINDICHT® EH13.5/5 se ajusta a SKINDICHT® SHVE13.5/9/9/5
La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002317 Descripción de clase ETIM 5.0: casquillo de puesta a tierra para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002317 ETIM 6.0 Class-Description: abrazadera de tierra para prensaestopas
Material:	Latón

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® EH

Referencia	Tamaño PG / diámetro de apertura	Ø interior (mm)	Diámetro de la brida en mm	Longitud (mm)	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® EH					
52010980	EH 9 / 3.2	3.2	13,3	11.0	100
52010985	EH 9 / 3.6	3.6	13,3	11.0	100
52010996	EH 11 / 4.5	4.5	16,7	9.0	100
52010000	EH 13,5 / 5	5	18,5	14.0	100
52010010	EH 13,5 / 6	6	18,5	14.0	100
52010020	EH 13,5 / 7	7	18,5	14.0	100
52010030	EH 16 / 8	8	20,5	14.0	50
52010040	EH 16 / 9	9	20,5	14.0	50
52010050	EH 16 / 10	10	20,5	14.0	50
52010060	EH 16 / 11	11	20,5	14.0	50
52010070	EH 21 / 12	12	26	16.0	50
52010080	EH 21 / 13	13	26	16.0	50
52010090	EH 21 / 14	14	26	16.0	50
52010100	EH 21 / 15	15	26	16.0	50
52010110	EH 21 / 16	16	26	16.0	50
52010120	EH 29 / 17	17	35	18.0	25
52010130	EH 29 / 18	18	35	18.0	25
52010140	EH 29 / 19	19	35	18.0	25
52010161	EH 36 / 22	22	45	10.0	10
52010162	EH 36 / 24	24	45	10.0	10
52010163	EH 36 / 26	26	45	10.0	10
52010164	EH 36 / 28	28	45	10.0	10

Última actualización (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16