

SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG, racor para SILVYN® FPAS



-  Libre de halógenos
-  Máxima protección frente a la vibración
-  Ahorro en tiempo de instalación
-  Protección frente a descarga de tracción
-  Ahorro de espacio
-  Resistente a temperaturas
-  Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

El codo de 90° permite una instalación sencilla
Montaje rápido
Resistente a la tracción
Sellado
Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS
Aplicaciones con vibraciones fuertes

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG 90° PG

Características de producto

En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Desmontable con un destornillador

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Codo a 90°.
Cuerpo
Parte superior con dentado circular total integrado

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Grado de protección::	IP 66
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® FPAG 90° PG

Referencia	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FPAG 90° PG negro		
55506715	10	10
55506725	13	10
55506735	16	10
55506745	16	10
55506755	18	10
55506815	21	10
55506765	21	10
55506775	28	10
55506785	34	10
55506795	42	1
55506805	54	1
55506825	67	1
SILVYN® FPAG 90° PG gris		
55506710	10	10
55506720	13	10
55506730	16	10
55506740	16	10
55506750	18	10
55506810	21	10
55506760	21	10
55506770	28	10
55506780	34	10
55506790	42	1
55506800	54	1
55506820	67	1

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16