Conector POF F-SMA y ST(BFOC)

Accesorio para cables de fibra óptica polimérica POF, conector tipo FSMA y ST(BFOC)

Conector POF F-SMA y ST(BFOC) para diferentes tipos y dimensiones de cables, para crimpado o sujeción

Info
Conectores ST(BFOC) y FSMA para el montaje de cable POF



Beneficios
En versión crimpada o fijada para ensamblaje fácil

Características de producto
Conector ST(BFOC) y FSMA
con tuerca moleteada o
tuerca hexagonal para el crimpado,
pulido o fijación fácil
Válido para POF de 2,2 mm
Disponible para diferentes diámetros de cable
(2,2 mm y 6,0 mm)
Conector con anillo de protección anticurvatura y tapa de protección
Color del protector anticurvatura: negro y rojo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001122 Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001122 ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Conector POF F-SMA y ST(BFOC)

Referencia	Denominación
Conector FSMA con tuerca moleteada para crimpado	
29135099	Conector de POF de crimpado FSMA 2.2 /4PC
29135098	Conector de POF de crimpado FSMA 2.2 /50PC
29137099	Conector de POF de crimpado FSMA 6.0 /4PC
29137098	Conector de POF de crimpado FSMA 6.0 /50PC
Conector FSMA con tuerca hexagonal para crimpado	
29135089	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 2.2 /4PC
29135088	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 2.2 /50PC
29132089	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 6.0 /4PC
29132088	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 6.0 /50PC
Conectores FSMA con tuerca moleteada para fijación	
29130099	Conector de POF de fijación FSMA 2.2 /4PC
29130098	Conector de POF de fijación FSMA 2.2 /50PC
Conectores FSMA con tuerca hexagonal para fijación	
29130089	Conector de POF de fijación hexagonal FSMA 2.2 /4PC
29130088	Conector de POF de fijación hexagonal FSMA 2.2 /50PC
Conector ST(BFOC) para crimpado	
29125099	Conector de POF de crimpado ST (BFOC) 2.2 /4PC
29125098	Conector de POF de crimpado ST (BFOC) 2.2 /50PC
Conectores ST(BFOC) para fijación	
29120099	Conector de POF de fijación ST (BFOC) 2.2 /4PC
29120098	Conector de POF de fijación ST (BFOC) 2.2 /50PC

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16