

Conector POF F-SMA y ST(BFOC)

Accesorio para cables de fibra óptica polimérica POF, conector tipo FSMA y ST(BFOC)

Conector POF F-SMA y ST(BFOC) para diferentes tipos y dimensiones de cables, para crimpado o sujeción

Info

Conectores ST(BFOC) y FSMA para el montaje de cable POF



Beneficios

En versión crimpada o fijada para ensamblaje fácil

Características de producto

Conector ST(BFOC) y FSMA

con tuerca moleteada o

tuerca hexagonal para el crimpado,

pulido o fijación fácil

Válido para POF de 2,2 mm

Disponibile para diferentes diámetros de cable

(2,2 mm y 6,0 mm)

Conector con anillo de protección anticurvatura y tapa de protección

Color del protector anticurvatura: negro y rojo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Conector POF F-SMA y ST(BFOC)

Referencia	Denominación
Conector FSMA con tuerca moleteada para crimpado	
29135099	Conector de POF de crimpado FSMA 2.2 /4PC
29135098	Conector de POF de crimpado FSMA 2.2 /50PC
29137099	Conector de POF de crimpado FSMA 6.0 /4PC
29137098	Conector de POF de crimpado FSMA 6.0 /50PC
Conector FSMA con tuerca hexagonal para crimpado	
29135089	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 2.2 /4PC
29135088	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 2.2 /50PC
29132089	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 6.0 /4PC
29132088	Conector de POF de crimpado hexagonal FSMA 6.0 /50PC
Conectores FSMA con tuerca moleteada para fijación	
29130099	Conector de POF de fijación FSMA 2.2 /4PC
29130098	Conector de POF de fijación FSMA 2.2 /50PC
Conectores FSMA con tuerca hexagonal para fijación	
29130089	Conector de POF de fijación hexagonal FSMA 2.2 /4PC
29130088	Conector de POF de fijación hexagonal FSMA 2.2 /50PC
Conector ST(BFOC) para crimpado	
29125099	Conector de POF de crimpado ST (BFOC) 2.2 /4PC
29125098	Conector de POF de crimpado ST (BFOC) 2.2 /50PC
Conectores ST(BFOC) para fijación	
29120099	Conector de POF de fijación ST (BFOC) 2.2 /4PC
29120098	Conector de POF de fijación ST (BFOC) 2.2 /50PC

Última actualización (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16