SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ, racor de latón niquelado con rosca PG con descarga de tracción de carga



Protección frente a descarga de tracción

Robusto

Beneficios

Racor resistente a la tracción para tubos de protección de poliamida
Protección del cable frente a la tracción

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Características de producto

Resistente a la tracción
Robusto
Diseño compacto
Descarga de tracción al cable
Sellado de cable

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Prensaestopas integrado
Entrada del tubo de protección con perfil de agarre especial

Aviso

Deben usarse abrazaderas para tubo: SILVYN® SCH

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos

Última actualización (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSVZ

	protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material:	Cuerpo: Latón niquelado Elemento de sellado adaptable: CR Junta tórica: NBR
Rango de temperaturas:	De -20 °C a +80 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSVZ

Referencia	Tamaño PG	SW 1/2 mm	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Compatible con SILVYN® SCH	Compatible con SILVYN® SI	Compatible con SILVYN® SP	Compatible con SILVYN® SP-PU	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® SSVZ										
52021070	9	19.0 / 17.0	39,1	6	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	50
52021080	9	19.0 / 17.0	39,1	6	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	50
52003020	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	14 x 18	14 x 18	50
52024670	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
52003030	13,5	25.0 / 22.0	43,1	6,5	14	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52003040	16	30.0 / 24.0	44,1	6,5	16	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
52003050	21	32.0 / 30.0	48,1	7	21	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
52003060	29	40.0 / 40.0	53,6	8	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
52024680	29	42.0 / 40.0	53,6	8	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25

Última actualización (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16