

Etiquetas FLEXIMARK® LA

Etiquetas FLEXIMARK® LA, son etiquetas autoadhesivas para marcado de componentes eléctricos (por ejemplo: armarios eléctricos)

Info

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LA 16,9-9 (n.º de artículo M3251010)



Libre de halógenos



Resistente a radiación UV

Beneficios

Etiquetas auto-adhesivas fabricadas en cinta de poliéster para impresoras láser

Mejor agarre gracias a las esquinas redondeadas

Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ámbito de uso

Para señalización de componentes, p. ej.; para señalización de cuadros

Características de producto

El adhesivo necesita hasta 24 horas para unir

Aviso

Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional

Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual

Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto

Ámbito de entrega

Hojas perforadas DIN A4

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Etiquetas FLEXIMARK® LA

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Adhesivo:	Adhesivo permanente de base acrílica
Colores disponibles:	Blanco o amarillo También disponible en color plata
Material:	Poliéster libre de halógenos Espesor: 0,05 mm
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +150 °C Temperatura de instalación: mín. +10 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Etiquetas FLEXIMARK® LA

Referencia	Denominación	Color	Anchura x altura (mm)	Etiquetas por lado	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83256199	Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 YE	amarillo	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256228	Etiqueta FLEXIMARK® LA 11-8 YE	amarillo	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256231	Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 YE	amarillo	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256204	Etiqueta FLEXIMARK® LA 15-6 YE	amarillo	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256234	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 YE	amarillo	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256207	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-7 YE	amarillo	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256210	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-9 YE	amarillo	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256213	Etiqueta FLEXIMARK® LA 20-8 YE	amarillo	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256216	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25-12 YE	amarillo	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256219	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25.6-10 YE	amarillo	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256240	Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 YE	amarillo	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256222	Etiqueta FLEXIMARK® LA 46.9-9 YE	amarillo	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256225	Etiqueta FLEXIMARK® LA 56-21.8 YE	amarillo	56.0 x 21.8	39	390	1
83256243	Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 YE	amarillo	60.0 x 30.0	27	270	1
83256237	Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 YE	amarillo	80.0 x 7.5	74	740	1
83256198	Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 WH	blanco	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	blanco	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256230	Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 WH	blanco	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256203	Etiqueta FLEXIMARK® LA 15-6 WH	blanco	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256233	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 WH	blanco	16.0 x 8.0	315	3150	1

Etiquetas FLEXIMARK® LA

Referencia	Denominación	Color	Anchura x altura (mm)	Etiquetas por lado	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83256206	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-7 WH	blanco	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256209	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16.9-9 WH	blanco	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256212	Etiqueta FLEXIMARK® LA 20-8 WH	blanco	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256215	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25-12 WH	blanco	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256218	Etiqueta FLEXIMARK® LA 25.6-10 WH	blanco	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256239	Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 WH	blanco	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256221	Etiqueta FLEXIMARK® LA 46.9-9 WH	blanco	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256224	Etiqueta FLEXIMARK® LA 56-21.8 WH	blanco	56.0 x 21.8	39	390	1
83256242	Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 WH	blanco	60.0 x 30.0	27	270	1
83256236	Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 WH	blanco	80.0 x 7.5	74	740	1
83256200	Etiqueta FLEXIMARK® LA 7-8 SR	plateado	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256229	Etiqueta FLEXIMARK® LA 11-8 SR	plateado	11.0 x 8.0	385	3850	1
83256232	Etiqueta FLEXIMARK® LA 12-6 SR	plateado	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256235	Etiqueta FLEXIMARK® LA 16-8 SR	plateado	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256241	Etiqueta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 SR	plateado	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256244	Etiqueta FLEXIMARK® LA 60-30 SR	plateado	60.0 x 30.0	27	270	1
83256238	Etiqueta FLEXIMARK® LA 80-7.5 SR	plateado	80.0 x 7.5	74	740	1