

## SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS-EDU es un tubo de protección altamente flexible de PVC con cable trenzado de acero

### Info

Protección mecánica y gran flexibilidad al mismo tiempo



Resistencia mecánica



Cadenas portacables



Fiabilidad



Resistente a la torsión



Impermeable

### Beneficios

protección contra las chispas de soldadura

Resistente a la tracción

Extraflexible

Estanco al aire y a los líquidos

Resistencia mecánica

### Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Tecnología de automatización

En situaciones en que los cables y los hilos puedan ser dañados por las chispas de soldadura

Industria robótica

### Composición de producto

Espiral de alambre de acero con aislamiento de PVC

Cubierta exterior de PVC flexible

Armadura de trenza de hilos de acero galvanizado

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPS-EDU

### Aviso

Unid. empaquet.=10 m (por encargo)

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Material:	Espiral de hilo de acero aislado, cubierto con PVC blando y trenza de acero galvanizado
Rango de temperaturas:	de -25 °C a +90 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® FPS-EDU**

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® MSK-M	Compatible con SILVYN® US-M	Compatible con SILVYN®US	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® FPS-EDU							
61802330	14	9.0 x 14.0	16	16 x 1,5	16 x 1,5	9	50
61802331	17	12.0 x 17.0	19	20 x 1,5	20 x 1,5	11	50
61802332	19	14.0 x 19.0	22	-	-	13,5	50
61802333	21	15.0 x 21.0	24	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802334	27	20.0 x 27.0	30	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802335	36	28.0 x 36.0	40	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802336	45	37.0 x 45.0	48	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802337	56	48.0 x 56.0	60	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16